



## Elektronikai oldalcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, hegyes fej, KW, Teljes hossz: 115mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	726432 115
GTIN	4003773039761
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játéktmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.

Markolatok többkomponenses bevonattal.

#### Felhasználás:

Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

#### Szabvány:

DIN ISO 9654

#### Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.

### Műszaki leírás

Élhossz	14 mm
Fejszélesség	11 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. Ø	0,3 - 1,3 mm
Teljes hossz	115 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. Ø	0,3 - 0,8 mm
Vágóél	vágás nélkül

Alapanyag	Golyóscsapágy acél
Fejalak	hegyes
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 57 HRC).
Felület	tükörfényűre polírozott
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó