



Elektronikai oldalcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, hegyes fej, KW, Teljes hossz: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726437 115
GTIN	4003773031901
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játéktmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében. Többkomponensű markolat, fekete/szürke, elektromosan vezető.

ESD védett.**Felhasználás:**

Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.

Műszaki leírás

Fejszélesség	11 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,3 - 1,3 mm
Élhossz	14 mm
Teljes hossz	115 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huza max. Ø	0,3 - 0,8 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD

Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Golyóscsapágy acél
Fejalak	hegyes
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Felület	tükörfényűre polírozott
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó