

Garant**Műanyag oldalcsípőfogó 15°-ban hajlított, KW, Teljes hossz: 130 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	725500 130
GTIN	4045197166395
Árucikk kategória	71B

Leírás**Kivitel:**

Síkban történő, sorjamentes vágáshoz. Polírozott fej, száruk műanyag bevonattal és nyitórugóval. Fej 15°-ban hajlított. Az állítható ütközőcsavar csökkenti az élek kopását.

Felhasználás:

Műanyag nyúlványok síkban történő vágásához **(nem fémhez)**.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Vágóél: vágás nélkül

Műszaki leírás

Teljes hossz	130 mm
Vágóél	vágás nélkül
Nyel	Műanyag bevonat
Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	polírozott
Fej	15°-ban hajlított
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
műanyagokhoz	igen

állítható ütközőcsavar	igen
Termék fajtája	Vágó fogó

Tartozék

Állítócsavar műanyag oldalcsípőfogókhhoz Típus 135	725512 135
Rugó műanyag dalcsípőfogókhhoz Típus 135/160	725510 135/160