

Garant**Műanyag oldalcsípőfogó 15°-ban hajlított, KW, Teljes hossz: 190 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	725500 190
GTIN	4045197166418
Árucikk kategória	71B

Leírás**Kivitel:**

Síkban történő, sorjamentes vágáshoz. Polírozott fej, szárok műanyag bevonattal és nyitórugóval. Fej 15°-ban hajlított. Az állítható ütközőcsavar csökkenti az élek kopását.

Felhasználás:

Műanyag nyúlványok síkban történő vágásához **(nem fémhez)**.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Vágóél: vágás nélkül

Műszaki leírás

Teljes hossz	190 mm
Vágóél	vágás nélkül
Nyél	Műanyag bevonat
Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	polírozott
Fej	15°-ban hajlított
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
műanyagokhoz	igen

állítható ütközőcsavar	igen
Termék fajtája	Vágó fogó

Tartozék

Rugó műanyag dalcsípőfogókhöz Típus 180	725510 180
Állítócsavar műanyag oldalsípőfogókhöz Típus 180	725512 180