

**ARIANA****Tömlőrendszer 1/2 col, Típus: RD9,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	084420 RD9,5
GTIN	4037728311145
Árucikk kategória	08J

**Leírás****Kivitel:**

Műanyag tömlőrendszer hűtő-kenőanyaghoz és levegőhöz. Üzemi nyomás max. 6 bar, CLAMP méretű szorítóbilinccsel max. 60 bar.

- **Kompatibilis szinte az összes hagyományos rendszerrel, adapter nélkül.**
- **Moduláris dugaszolt rendszer, szerelőfogó használatával egyénileg kombinálható.**
- **Átfolyási mennyiség: kb. 28 liter/perc. (1/2 col), legnagyobb külső Ø 26 mm.**

**Tartalom:**

4 kerek fúvóka, belső Ø 9,5 mm

**Figyelem:**

3/8 col - kivitel külön ajánlatkérésre kapható.

**Műszaki leírás**

Termék fajtája	Hűtőrendszer
----------------	--------------