

ARIANA**Tömlőrendszer 1/2 col, Típus: RD12,7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	084420 RD12,7
GTIN	4037728311244
Árucikk kategória	08J

Leírás**Kivitel:**

Műanyag tömlőrendszer hűtő-kenőanyaghoz és levegőhöz. Üzemi nyomás max. 6 bar, CLAMP méretű szorítóbilinccsel max. 60 bar.

- **Kompatibilis szinte az összes hagyományos rendszerrel, adapter nélkül.**
- **Moduláris dugaszolt rendszer, szerelőfogó használatával egyénileg kombinálható.**
- **Átfolyási mennyiség: kb. 28 liter/perc. (1/2 col), legnagyobb külső Ø 26 mm.**

Tartalom:

4 kerek fúvóka, belső Ø 12,7 mm

Figyelem:

3/8 col - kivitel külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Termék fajtája	Hűtőrendszer
----------------	--------------