

**Garant****Zsugorbefogó készülék, Típus: SU1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	354210 SU1
GTIN	4045197801777
Árucikk kategória	31E

**Leírás****Kivitel:**

Zsugorbefogó készülék integrált léghűtéssel a zsugorítási pozícióra.

Maximálisan zsugorítható szerszámhossz 500 mm.

Cserélhető tárcsa tároló.

GARANT SU1 zsugorító készülék.

**Felhasználás:**

- **Körvonaltól független léghűtéshez.**
- **Zsugorításhoz / kiengedéshez HM-ből és HSS-ből készült szárazhoz.**
- **Átmérő tartomány  $\varnothing$  3 – 32 mm.**

**Tartalom:**

- **4 cserélhető tárcsa  $\varnothing$  3 – 32 mm 354240 sz.**
- **Szorítógyűrű.**
- **1 pár hővédelmi kesztyű.**

**Különleges tartozék:**

- **Hozzávaló 354291 sz. alsó szekrény.**
- **Tartalék 354240 sz. cserélhető tárcsa.**
- **354225 – 354227 sz. szerszám alapbefogó.**
- **354235 – 354236 sz. hűtőadapter léghűtéshez.**
- **354215 CU1 sz. hűtőegység.**

Szélesség: 700 mm  
 Magasság: 986 mm  
 Mélység: 533 mm  
 Csatlakozás: 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 – 60 Hz  
 Teljesítmény: 11 kW  
 Súly: 45 kg

## Műszaki leírás

Szélesség	700 mm
Csatlakozás	3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 – 60 Hz
Teljesítmény	11 kW
Magasság	986 mm
Súly	45 kg
Mélység	533 mm
Sorozat	SU1
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Zsugorbefogó készülék

## Tartozék

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm	354240 20-32
Hővédelmi kesztyű pár TempDex 710 Kesztyűméret 9	094630 9
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 30	354225 30
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9

Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 14-16 mm	354260 14-16
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 10-12 mm	354265 10-12
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 10-12 mm	354260 10-12
Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 4 mm	354268 4
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 18-20 mm	354260 18-20
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 6-8 mm	354260 6-8
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 25-32 mm	354260 25-32
Hővédelmi kesztyű pár TempDex 710 Kesztyűméret 11	094630 11
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354236 6-9
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 12 mm	354268 12
Hővédelmi kesztyű pár Kesztyűméret 8	094645 8
Alsó szekrény zsugorító készülékhez Szélesség 1500 mm	354291 1500
Hűtőbetét nyers darabhoz	354279
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 3-5 mm	354260 3-5
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 3-5 mm	354265 3-5
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 3-5 mm	354240 3-5
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 8 mm	354268 8
Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 10 mm	354268 10
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 5 mm	354268 5
Hővédelmi kesztyű pár ActivArmr® 42-474 Kesztyűméret 10	094620 10

Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 6 mm	354268 6
Hűtőbetét 3° Befogó Ø-höz D1 3 mm	354268 3
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Hűtőbetét 4,5° Befogó Ø-höz D1 6-8 mm	354265 6-8