


Garant**Központosító satu, semleges, Pofaszélesség A: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360133 120
GTIN	4045197801906
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Központosító satu rugalmas felhasználáshoz.

- **Teljesen biztonságos működés a tokozásnak köszönhetően.**
- **Különösen precíz, ismétlési pontosság 0,02 mm.**
- **Változtatható központbeállítás $\pm 0,02$ mm.**
- **Edzett működő felületek.**
- **Stabil szerszámacélból, felületvédelem rövid idejű nitridálással.**

Előny:

Multifunkcionálisan használható.

- **Rugalmas, könnyű súlyú.**

Felhasználás:

Ideális 5 oldalas megmunkáláshoz, tökéletes nyers darab befogása esetén.

Alkalmazható:

Közvetlenül a gépasztra, cserélhető palettára vagy 3-szoros konzolra 360156 sz.

Tartalom:

642700 sz. E12 méretű dugókulcs fej.

Inkluzív 2 db feszítőkarom.

Opcionális tartozék:

360135 – 360151 sz. szorítópofa változás.

Műszaki leírás

Löket	25 mm
Szélesség	120 mm
Forgatónyomaték	60 Nm
Max. szorítóerő	25,5 kN
Magasság	50,2 mm
Hossz	130 mm
Súly	5,1 kg
Pofaszélesség A	120 mm
Hozzávaló színekód	ZC120
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Szorító rátétpofa pár Típushoz 120	360143 120
HM rátétpofa pár Típushoz 120	360136 120
HM rátétpofa pár Típushoz 120	360138 120
HM rátétpofa pár Típushoz 120	360135 120
Prizmás pofa pár Típushoz 120	360148 120
Szorító rátétpofa pár Típushoz 120	360141 120
Puha pofa pár Típushoz 120	360145 120
Szorító rátétpofa pár Típushoz 120	360140 120