



Digitális műhelytolómérő IP67, mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	415365 200
GTIN	2050001894038
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

Nagyon nagy, kontrasztos LCD kijelző. Számmagasság 8 mm ill. 14 mm (500 mm mérettől). Preset-tel (méret előbeállítás). A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenálló.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkl. elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz. USB2 méret.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Kalibrálás	A1
Csőr hossz	100 mm
Hibahatár	0,03 mm
Belső mérőszár Ø	10 mm
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032