



## Digitális műhelytolómérő IP67, mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 800mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	415365 800
GTIN	2050001949653
Árucikk kategória	46P

### Leírás

**Kivitel:**

Nagyon nagy, kontrasztos LCD kijelző. Számmagasság 8 mm ill. 14 mm (500 mm mérettől). Preset-tel (méret előbeállítás). A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenálló.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkl. elem 081560 sz., CR2032-es méret.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 498948 sz. USB2 méret.

### Műszaki leírás

Hibahatár	0,04 mm
Csőr hossz	150 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Kalibrálás	A1
Belső mérőszár Ø	10 mm
Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000

## Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032