

Garant**Menetvágó tokmány MLA IK 50 bar, Szár Ø 25 mm, Menetvágási tartomány: M6-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338121 M6-20
GTIN	4045197801968
Árucikk kategória	31M

Leírás**Kivitel:**

- **Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.**
- **A menetfúró / formázó élettartama akár 300 %-kal is megnőhet.**
- **Belső hűtőfolyadék ellátás 50 bar-ig.**
- **Biztonságos befogás ER szorítópatronokhoz való gyorscsere betétekben.**
- **Szárkúp körfutása a betét kúpjához képest < 3 µm.**

Felhasználás:**Szinkronorsós megmunkáló központokon.**

- **A menetfúró / szinkronorsó emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére.**
- **A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.**

Opcionális tartozék:

ER szorítópatronok, lásd a 308881-309240 sz. (ER11 / 16 / 25 méret). ER menetfúró

szorítópatronok négyszöggel, lásd a 309399 - 309413 sz. (ER 11 / 16 / 25 méret).

Gyorscsere-betétek és közdarabok, lásd 338120 – 338142 sz.

Kúpvonócsapokat lásd 308600 – 308806 sz.

Hűtőfolyadék-csőveket HSK-hoz lásd 309880 sz.

Dugókulcsokat HSK-hoz lásd a 309890 sz. alatt.

Figyelem:

Maximális fordulatszám 4000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	0,2 mm
Külső Ø D	60 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	1 mm
Hozzávaló ER méret	25
Belső Ø D ₁	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	56 mm
Befogó	Szár Ø 25 mm
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Termék fajtája	Menetfúró befogó