


**Alumínium ragasztószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 50X55****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083635 50X55
GTIN	2050001712301
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A lágy alumínium ragasztószalag alkalmas galvanizáláshoz, erős hő- és fényvisszaverő hatású és időjárásnak és vegyszereknek ellenáll.

A **3M™ 431** kitűnő tömítési tulajdonságokkal rendelkezik a nedvesség jó kiszorításnak köszönhetően és gond nélkül alkalmazható tartós felhasználáshoz.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Ragasztó massa: akrilát

Festék: ezüst

Hossz: 55 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 0,09 mm

Műszaki leírás

Vastagság	0,09 mm
Szélesség	50 mm
Gyártó jelölése	431

Festék	ezüst
Hossz	55 m
Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	nedvességálló
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Béléssel	nem
Hőálló max.	-55 - 155 °C
Hordozóanyag	Alumínium
Szakítószilárdság	3,38 N/mm
Ragasztó massa	akrilát
Tágulási képesség	5 %
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Felhasználás	Borítás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Szegélyezés
Felhasználás	Árnyékolás
Ragasztóerő acélon	0,44 N/mm
Termék fajtája	Ragasztószalag