



Keményfém betonfúró „CYL-3“, Fúró Ø: 3 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	786005 3
GTIN	3165140186674
Árucikk kategória	76K

Leírás

Kivitel:

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkákkal.

Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műköbe.

Kemény és puhafa, műanyagok, akril és kerámia fúrásához is. Élkorrektúrával edzett acélban végzett fúrásokhoz is alkalmas.

Szár: Hengeres szár

Spirálhossz: 40 mm

Teljes hossz: 70 mm

Szár Ø: 3 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	70 mm
Szár Ø	3 mm
Fúró Ø	3 mm
Spirálhossz	40 mm
Vágóélek száma Z	2
Szerszámanyag	HM
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468

Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró