

**Keményfém betonfúró „CYL-3“, Fúró Ø: 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	786005 16
GTIN	3165140186834
Árucikk kategória	76K

**Leírás****Kivitel:**

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

**Ütvefúró és fúró** erős keményfém váltólapkával. Csökkentett átmérőjű szárral.

**Felhasználás:**

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műkőbe.

Kemény és puhafa, műanyagok, akril és kerámia fúrásához is. Élkorrektúrával edzett acélban végzett fúrásokhoz is alkalmas.

Szár: Hengeres szár

Spirálhossz: 100 mm

Teljes hossz: 160 mm

Szár Ø: 12,3 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	160 mm
Fúró Ø	16 mm
Spirálhossz	100 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø	12,3 mm
Szerszámanyag	HM
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468

Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró