

**Keményfém univerzális fúró „CYL-9“, Fúró Ø: 10 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	787005 10
GTIN	3165140044875
Árucikk kategória	76K

**Leírás****Kivitel:**

Keményfém lapka **élesre köszörült éllel és univerzális élszöggel. A központos köszörülés következtében** pontos bekezdő fúrás kemény felületeken is. Nemesített speciális acél szár.

**Felhasználás:**

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:

- **Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.**
- **Csempe, kerámia, márvány, üveg.**
- **Betonvas betonban.**

**Figyelem:**

- **Figyelem: Csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!**
- **Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúrókkal.**

Szár: Hengeres szár

Spirálhossz: 80 mm

Teljes hossz: 120 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	2
Fúró Ø	10 mm
Teljes hossz	120 mm
Spirálhossz	80 mm
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Univerzális fúró

