



Keményfém univerzális fúró „CYL-9” hosszú, Fúró Ø: 6 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	787065 6
GTIN	3165140044899
Árucikk kategória	76K

Leírás

Kivitel:

Keményfém lapka **élesre köszörült éllel és univerzális élszöggel. A központos köszörülés következtében** pontos bekezdő fúrás kemény felületeken is. Nemesített speciális acél szár.

Felhasználás:

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:

- **Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.**
- **Csempe, kerámia, márvány, üveg.**
- **Betonvas betonban.**

Figyelem:

- **Figyelem: Csak normál fúrássra (ütés nélkül) használja!**
- **Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúrókkal.**

Szár: Hengeres szár

Spirálhossz: 90 mm

Teljes hossz: 150 mm

Műszaki leírás

Fúró Ø	6 mm
Teljes hossz	150 mm
Vágóélek száma Z	2
Spirálhossz	90 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Univerzális fúró

