

Garant**Kiesztergáló betét, belső, jobbos, L1 = 21 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270516 3,2
GTIN	4045197802224
Árucikk kategória	21I

Leírás**Felhasználás:**

270200 – 270204 sz. lapkatartó betéthez.

Szár Ø d: 4 mm

Hegy-közép távolság L₃: 1,45 mmMax. fogásmélység t_{max}: 0,15 mm

Rádiusz R: 0,15 mm

Műszaki leírás

Legkisebb Ø D _{min}	3,2 mm
Rádiusz R	0,15 mm
Max. fogásmélység t _{max}	0,15 mm
Hegy-közép távolság L ₃	1,45 mm
Szár Ø d	4 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm ²	0,017 mm/ford.
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm ²	0,015 mm/ford.
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,015 mm/ford.
Kinyúlási hossz L ₁	21 mm
Terméknév attribútum	L ₁ = 21 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
CuZn	alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		