


**Garant****Csiszolókupak tartó, Fej Ø, fejhossz, alak: 1015C****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 553100 1015C  |
| GTIN              | 4045197802729 |
| Árucikk kategória | 51E           |

**Leírás****Kivitel:**

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

**Hasított, rugalmas gumitest** acél szárral.

**Felhasználás:**

Elsősorban szerszámkészítésnél felületkezelési munkálatokhoz, nehezen hozzáférhető helyeken.

**Alkalmazható:**

553035 – 553328 sz. csiszolókupakok.

**Műszaki leírás**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Fej Ø                  | 10 mm                   |
| Maximális fordulatszám | 45000 min <sup>-1</sup> |
| Szár Ø                 | 3 mm                    |
| Fejhossz               | 15 mm                   |
| Termék fajtája         | Csiszolókupak tartó     |