

Garant**Csiszolótárcsa (CER), Ø 76,2 mm, Szemcsézet: 120**

Rendelési adatok

Rendelés száma	554013 120
GTIN	4045197802354
Árucikk kategória	51E

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam önélező kerámia szemcsével (CER).

Felhasználás:

Az 554089 sz. kemény csiszolótányérral használja.

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Műszaki leírás

Csiszolóanyag	Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Csiszolóeszköz alapja	Fiber alátét

Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmlágy Külső Ø 75 mm	554091 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóalkemény Külső Ø 75 mm	554094 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval.kemény Külső Ø 75 mm	554088 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepkemény Külső Ø 75 mm	554093 75
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 75 mm	554090 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmkemény Külső Ø 75 mm	554089 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepes Külső Ø 75 mm	554092 75

