



## 6-szög rátűzőkulcs készlet, 1/2 col négyszög 7 darabos, hosszú



### Rendelési adatok

Rendelés száma	639409
GTIN	4018754269426
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;  
dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.**

Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

**Felhasználás:**

Belső hatlapú csavarokhoz M6 – M18 menettel.

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

**Tartalom:**

Rátűzőkulcsok: 7 db 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

### Műszaki leírás

Tartalom (db)	7
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	5-14 mm
Profil	6-szög csavarhúzó
Hossz	322 mm
Szélesség	135 mm
Magasság	57 mm

Termék fajtája

Dugókulcs fej