

Garant**Gyémánt csapos köszörűkő készlet, 10 darabos D126, D, Csapos köszörűkövek száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	552810 10
GTIN	4045197803139
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Válogatott csapos köszörűköveket tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben.
Szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Keményfémhez, műszaki kerámiához, szürke- és gömbgrafitos öntvényhez, üveghez, szén-/üvegszálás műanyagokhoz.

Tartalom:

1 – 1 db csapos köszörűkő alak.
Hengeres 552500 sz. 1; 2; 3; 5 méret;
Gömb 552600 sz. 1; 2; 3; 4; 6 méret;
Hegyes végű ívelt 552700 sz. G0307.

Műszaki leírás

Szár Ø	3 mm
Csapos köszörűkövek száma	10

Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Termék fajtája	Csapos köszörűkő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas	15-20 m/s	
Műanyag, GFK	alkalmas	15-20 m/s	
Kőzet	alkalmas	15-20 m/s	
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Gyémánt csapos köszörűgalvanikus D126 Alak G0307	552700 G0307
Gyémánt csapos köszörűgalvanikus D126 Fej Ø 1 mm	552600 1
Gyémánt csapos köszörűgalvanikus D126 Fej Ø 2 mm	552600 2
Gyémánt csapos köszörűgalvanikus D126 Fej Ø 6 mm	552600 6
Gyémánt csapos köszörűgalvanikus D126 Fej Ø 1 mm	552500 1
Gyémánt csapos köszörűgalvanikus D126 Fej Ø 5 mm	552500 5
Gyémánt csapos köszörűgalvanikus D126 Fej Ø 3 mm	552600 3
Gyémánt csapos köszörűgalvanikus D126 Fej Ø 3 mm	552500 3
Gyémánt csapos köszörűgalvanikus D126 Fej Ø 2 mm	552500 2
Gyémánt csapos köszörűgalvanikus D126 Fej Ø 4 mm	552600 4