

Garant**CBN csapos köszörűkő készlet, 10 darabos B126, CBN, Csapos köszörűkövek száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	552820 10
GTIN	4045197803146
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Válogatott csapos köszörűköveket tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben.
Szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Minden edzett, nemesített és erősen ötvözött acélhoz.

Tartalom:

1 – 1 db csapos köszörűkő alak.

Hengeres 552550 sz. 1; 2; 3; 5 méret; gömb 552650 sz. 1; 2; 3; 4; 6 méret.

Műszaki leírás

Szár Ø	3 mm
Csapos köszörűkövek száma	10
Csiszolóanyag	köbös bórnitrid
Csiszolóeszköz rövid jelölése	CBN

Termék fajtája

Csapos köszörűkő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	20-30 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	20-30 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	20-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-30 m/s	H
INOX	alkalmas	20-30 m/s	
Ti	alkalmas	20-30 m/s	
GG(G)	alkalmas	20-30 m/s	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

CBN csapos köszörűkövegalvanikus B126 Fej Ø 5 mm	552550 5
CBN csapos köszörűkövegalvanikus B126 Fej Ø 4 mm	552550 4
CBN csapos köszörűkövegalvanikus B126 Fej Ø 6 mm	552650 6
CBN csapos köszörűkövegalvanikus B126 Fej Ø 1 mm	552550 1
CBN csapos köszörűkövegalvanikus B126 Fej Ø 4 mm	552650 4
CBN csapos köszörűkövegalvanikus B126 Fej Ø 2 mm	552650 2
CBN csapos köszörűkövegalvanikus B126 Fej Ø 3 mm	552550 3
CBN csapos köszörűkövegalvanikus B126 Fej Ø 1 mm	552650 1
CBN csapos köszörűkövegalvanikus B126 Fej Ø 3 mm	552650 3
CBN csapos köszörűkövegalvanikus B126 Fej Ø 2 mm	552550 2