

Mahr**Digitális horony mélységmérő tolómérő IP 67, Méréstartomány: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418753 100
GTIN	4059192059095
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560, CR2032-es méret. Inkluzív 3 mérőbetét (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm és rádiusz 6 mm).

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz. Tárcsás mérőbetét 418660 sz. 0,5 méret, különleges tapintó 434900 – 4915 sz. M2,5 menettel.

Műszaki leírás

Mérőrúd Ø	4 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 100 mm
Kalibrálás	A1
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mérősín keresztmetszete	16 × 3 mm
Híd hossza	85 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Horony mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Tárcsás mérőbetét Tárcsa vastagsága 1 mm	418660 1
Elemrekesz fedél	412235
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Tárcsás mérőbetét Tárcsa vastagsága 0,5 mm	418660 0,5
Acél tapintó Típus 2	434900 2