

**Mahr****Digitális horony mélységmérő tolómérő IP 67, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418753 200
GTIN	4059192057343
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez. Duplahorgas mélységmérő tolómérő. Mindkét tapintófelület egy síkban van.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

1 elem 081560, CR2032-es méret.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 498940 sz.

**Műszaki leírás**

Kalibrálás	A2
Méréstartomány	0 - 200 mm
Híd hossza	100 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Mérősin keresztmetszete	11,5 × 3,6 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Horony mélységmérő tolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 200 mm	021230 200
KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 200 mm	021220 200

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Elemrekesz fedél	412235