

Mahr**Digitális horony mélységmérő tolómérő IP 67, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418753 300
GTIN	4059192057350
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez. Duplahorgas mélységmérő tolómérő. Mindkét tapintófelület egy síkban van.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560, CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstartomány	0 - 300 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Híd hossza	150 mm
Mérőszín keresztmetszete	11,5 × 3,6 mm
Kalibrálás	A2
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
A tartalmazott elemek száma	1

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Horony mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 300 mm	021220 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300

Tartozék

Elemrekesz fedél	412235
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032