

**Combidisc® csiszolótárcsa Gyémánt, Ø 50,8 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554033 120
GTIN	4007220750490
Árucikk kategória	55G

Leírás**Kivitel:**

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Csiszolótárcsa gyémánt szemcsével (D) **rendkívül kemény anyagokhoz** mint a keményfém, üveg, kerámia, CFK/GFK és kopásvédő bevonatok (pl. zománc). Kemény ill. közép kemény csiszolótányérokon használható.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 sz.-tól talál.

Műszaki leírás

Szemcsézet	120
Tárcsa Ø	50,8 mm
Megfelelő szemcseméret	126 µm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D

Terméknév attribútum	Ø 50,8 mm
Maximális fordulatszám	7500 min ⁻¹
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Ti	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm	554090 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepes Külső Ø 50 mm	554092 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepkemény Külső Ø 50 mm	554093 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmkemény Külső Ø 50 mm	554089 50
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmlágy Külső Ø 50 mm	554091 50