



Legyezős csiszolótárcsa V2 Power, (CER), sík-kúpos INOX-hoz, Ø 230 mm, Szemcsézet: 40



Rendelési adatok

Rendelés száma	565484 40
GTIN	4027497481606
Árucikk kategória	53L

Leírás

Kivitel:

A szabadalmaztatott, sarló alakú lamellákkal és elrendezéssel nagy bevonat-sűrűség és hosszú élettartam érhető el.

Üvegszövet tányér **univerzális használatra**.

Maximális csiszolási teljesítmény, önélező hatású **kerámia szemcsékkel**. Nem üvegesedik vagy hevül. Nagyon alkalmas élcsiszoláshoz is.

Felhasználás:

Alacsony vibrációjú munkavégzés hosszú élettartam mellett.

Figyelem:

A tányér nélküli SLTflex legyezős tárcsát puha csiszoláshoz, hegesztési varrat megmunkáláshoz, stb. az 566300 sz.-től találja.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	230 mm
Szemcsézet	40

Furat Ø	22,23 mm
Alak leírása	sík-kúpos
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 230 mm
Tartótányér	Üvegszálás tányér
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		