



Csiszolótárcsa, többrétegű (CER) Purple Grain Multi, Ø 115 mm, Szemcsézet: 36



Rendelési adatok

Rendelés száma	566355 36
GTIN	4027497569465
Árucikk kategória	53L

Leírás

Kivitel:

3 rétegű csiszolótárcsa kerámia csiszolószemcsével (CER) és integrált M14 menetvágó befogóval. Az alsó rétegek egyenletesen elhasználódnak és megjelennek a felette lévő rétegek. Egy fiber csiszolótárcsa **agresszív csiszolási viselkedését** kombinálja a **nyugodt járással** és egy legyezős csiszolótárcsa élettartam előnyével.

Felhasználás:

Kemény és érdes csiszolásokhoz felületeken és széleken történő felhasználáshoz.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	125 mm
Gyártó jelölése	Purple Grain Multi
Szemcsézet	36
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Menet	M14
Tartótányér	Üvegszál tartótányér

Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Kerámia
Ajánlott fogásszög	5-15 fok
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Rétegek száma	3
Termék fajtája	Csiszolótárcsa