



Csiszolótárcsa, többrétegű (CER) Purple Grain Multi, Ø 125 mm, Szemcsézet: 36



Rendelési adatok

Rendelés száma	566356 36
GTIN	4027497569472
Árucikk kategória	53L

Leírás

Kivitel:

3 rétegű csiszolótárcsa kerámia csiszolószemcsével (CER) és integrált M14 menetvágó befogóval. Egy fiber csiszolótárcsa **agresszív csiszolási viselkedését** kombinálja a **nyugodt járással** és egy legyezős csiszolótárcsa élettartam előnyével.

Az alsó rétegek egyenletesen elhasználódnak és megjelennek a felette lévő rétegek.

Felhasználás:

Felületeken és széleken történő felhasználáshoz.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	Purple Grain Multi
Tárcsa Ø	115 mm
Szemcsézet	36
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Menet	M14
Tartótányér	Üvegszál tartótányér

Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Kerámia
Ajánlott fogásszög	5-15 fok
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Rétegek száma	3
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		