


HOLEX**Lamellás csiszoló (A), 150-es szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 20X15mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 554400 20X15 |
| GTIN | 4045197803382 |
| Árucikk kategória | 52E |

Leírás**Kivitel:**

Legyező alakú lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
Csiszolólamellák **normál korund** szemcsével (A) szórva.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Fej Ø | 20 mm |
| Fejszélesség | 15 mm |
| Szemcsézet | 150 |
| Ajánlott fordulatszám | 20000 min ⁻¹ |
| Szár Ø | 6 mm |
| Maximális fordulatszám | 38200 min ⁻¹ |
| Csiszolóanyag | Korund csiszolószemcse (A). |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Terméknév attribútum | 150-es szemcse |
| Termék fajtája | Lamellás csiszoló |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |