

**HOLEX****Lamellás csiszoló (A), 150-es szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 50X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554400 50X30
GTIN	4045197803429
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Legyező alakú lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.  
Csiszolólamellák **normál korund** szemcsével (A) szórva.

**Felhasználás:**

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

**Műszaki leírás**

Fej Ø	50 mm
Ajánlott fordulatszám	9000 min <sup>-1</sup>
Szár Ø	6 mm
Fejszélesség	30 mm
Szemcsézet	150
Maximális fordulatszám	15300 min <sup>-1</sup>
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	150-es szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		