


HOLEX**Lamellás csiszoló (A), 240-es szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 20X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554500 20X10
GTIN	4045197803467
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
Csiszolólamellák **normál korund** szemcsével (A) szórva.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

Műszaki leírás

Szár Ø	3 mm
Ajánlott fordulatszám	20000 min ⁻¹
Fejszélesség	10 mm
Fej Ø	20 mm
Szemcsézet	240
Maximális fordulatszám	28000 min ⁻¹
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	240-es szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Szárász	alkalmas		