

HOLEX**Digitális horony mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418755 100
GTIN	4045197801890
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Digitális mélységmérő tolómérő hornyok, beszúrások, mélyedések, lépcsők és furatok méréséhez. Helytakarékos felépítés acéllal megerősített alumínium profilból, oxidál bevont felülettel. Optimális vezetési- és siklási tulajdonságok a kettős prizma-vezetőnek köszönhetően. Különböző mérőcsúcsok (M2,5) csavarozhatóak a mérőrúdba. Acél erősítésű alumínium profil oxid bevonatú felülettel. Kettős prizma-vezető. Cserélhető mérőcsúcs (M2,5).

Felhasználás:

Beszúrások, hornyok és furatok és lépcsők méréséhez.

Tartalom:

Mérőcsúcs acélgömbbel, 434900 sz. 11 méretű tárcsás mérőbetéttel, 150 mm és 350 mm mérőhíddal, 081560 sz. LR44 méretű elemmel.

Figyelem:

550 mm, 750 mm vagy 900 mm mérőhíd külön rendelésre.

Műszaki leírás

Tányérbetét Ø	10 mm
Méréstartomány	0 - 100 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mérőrúd Ø	4 mm
Hibahatár	0,03 mm
Mérőszín keresztmetszete	23,5 × 9 mm

Kalibrálás	A1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 LR44
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Horony mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa LR44	081560 LR44
--	-------------