



Csökkentett szélességű pofa mobil, Típushoz: 125



Rendelési adatok

Rendelés száma	361353 125
GTIN	4250364402910
Árucikk kategória	34A

Leírás

Felhasználás:

Kész elem és nyersdarab befogásához (becsavarozható szorítókörmökkel).

Alkalmazható :

Titan 2 361302 sz.

Pofaszélesség b: 96 mm

Szélesség b₁: 64 mm

Pofamagasság h: 45 mm

Pofahossz l: 92 mm

Hozzávaló színekód: Titan

Hozzávaló színekód: Titan 2

Műszaki leírás

Pofamagasság h	45 mm
Pofahossz l	92 mm
Hozzávaló színekód	Titan
Hozzávaló színekód	Titan 2
Hozzávaló színekód	LCV125G
Pofaszélesség b	96 mm

Szélesség b_1	64 mm
Termék fajtája	Satupofák