


**HOLEX****Lamellás csiszoló Vlies / vászon, durva, Fej Ø×fej szélesség: 60X50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554910 60X50
GTIN	4045197803757
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül. Csiszolóvászonnal kombinálva a vlies **hatékonyabban csiszol**. Szár Ø 6 mm.

**Felhasználás:**

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattírozásához.

**Műszaki leírás**

Fej Ø	60 mm
Ajánlott fordulatszám	5000 min <sup>-1</sup>
Fejszélesség	50 mm
Szár Ø	6 mm
Maximális fordulatszám	9000 min <sup>-1</sup>
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szemcseméret	100 / 80
Finomsági fok	durva

Terméknév attribútum	durva
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Szárász	alkalmas		