

**HOLEX****Lamellás csiszoló Vlies (A), finom, Fej Ø×fej szélesség: 60X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554970 60X30
GTIN	4045197804044
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Vlies lamellák legyezőszerű elrendezésben a csiszolóhenger tengelye körül. Szár Ø 6 mm.  
Vlies normál korunddal (A) telítve. **Egyenletes, matt finist** hoz létre.

**Felhasználás:**

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattírozásához.

**Műszaki leírás**

Fej Ø	60 mm
Szár Ø	6 mm
Ajánlott fordulatszám	5000 min <sup>-1</sup>
Maximális fordulatszám	9000 min <sup>-1</sup>
Fejszélesség	30 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szemcseméret	280
Finomsági fok	finom
Terméknév attribútum	finom

Termék fajtája

Lamellás csiszoló

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		