

HOLEX**Lamellás csiszoló Vlies (A), finom, Fej Ø×fej szélesség: 50X20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554970 50X20
GTIN	4045197803931
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Vlies lamellák legyezőszerű elrendezésben a csiszolóhenger tengelye körül. Szár Ø 6 mm.
Vlies normál korunddal (A) telítve. **Egyenletes, matt finist** hoz létre.

Felhasználás:

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattírozásához.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	11000 min ⁻¹
Ajánlott fordulatszám	6000 min ⁻¹
Fej Ø	50 mm
Szár Ø	6 mm
Fejszélesség	20 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Szemcseméret	280
Finomsági fok	finom
Terméknév attribútum	finom

Termék fajtája

Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		