


**HOLEX****Lamellás csiszoló Vlies (SiC), durva, Fej Ø×fej szélesség: 60X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554971 60X30
GTIN	4045197803962
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Vlies lamellák legyezőszerű elrendezésben a csiszolóhenger tengelye körül. Szár Ø 6 mm. Az éles szilícium-karbid szemcse (SiC) biztosítja az agresszív csiszolási tulajdonságokat és az **enyhén csillogó finist**.

**Felhasználás:**

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattírozásához.

**Műszaki leírás**

Szár Ø	6 mm
Ajánlott fordulatszám	5000 min <sup>-1</sup>
Maximális fordulatszám	9000 min <sup>-1</sup>
Fejszélesség	30 mm
Fej Ø	60 mm
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC

Szemcseméret	100
Finomsági fok	durva
Terméknév attribútum	durva
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Szárak	alkalmas		