


HOLEX**Lamellás csiszoló Vlies (SiC), közepes, Fej Ø×fej szélesség: 60X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554972 60X30
GTIN	4045197803993
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Vlies lamellák legyezőszerű elrendezésben a csiszolóhenger tengelye körül. Szár Ø 6 mm.
Az éles szilícium-karbid szemcse (SiC) biztosítja az agresszív csiszolási tulajdonságokat és az **enyhén csillogó finist.**

Felhasználás:

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattírozásához.

Műszaki leírás

Szár Ø	6 mm
Maximális fordulatszám	9000 min ⁻¹
Fejszélesség	30 mm
Fej Ø	60 mm
Ajánlott fordulatszám	5000 min ⁻¹
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Szemcseméret	180
Finomsági fok	közepes
Terméknév attribútum	közepes
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		