



## Nyomatékkulcs kerepes hajtószárral, Maximális nyomaték: 200Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657272 200
GTIN	4045197804129
Árucikk kategória	62E

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel.

Fixen beépített racsnidugókulcs fejek feltűzéséhez.

**Mértékegységek:** Nm, lbfft. Racsnit elveszíthetetlen **átdugaszolható négyszöggel** és tartócsappal, **jobbos és balos meghúzáshoz.**

#### Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattant és ezután ismét azonnal üzemkés.

#### Felhasználás:

Kis és közepes sorozatokhoz.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Pontosság:

$\pm 3\%$  a kijelzett értékből.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplíniája

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Kijelzés	analóg
Súly	1000 g
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Skálaosztás, 1 osztás =	1 Nm
Maximális nyomaték	200 Nm
Nyomatéktartomány	40 - 200 Nm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	335 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	459 mm
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

020020 1000

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm

020010 400

## Tartozék

Tartalék alkatrész készlet racsnihoz Csatlakozó négyszög 1/2 coll

657271 1/2