

HOLEX**Nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 20Nm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657352 20 |
| GTIN | 4045197546012 |
| Árucikk kategória | 62E |

Leírás**Kivitel:**

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik. **Irányváltós racsnival** és fix négyszöggel – csak jobbos meghúzáshoz.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok stb. ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

a beállított érték $\pm 3\%$ -a.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

| | |
|--|---|
| Nyomaték mérési pontossága | ±3 % |
| Súly | 400 g |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll |
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás |
| Maximális nyomaték | 20 Nm |
| Nyomatéktartomány | 4 - 20 Nm |
| A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva |
| Visszajelzés | kioldó |
| Teljes hossz L | 232 mm |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm |
| A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) |
| Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsni) |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 |
| Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃] | 166 mm |
| Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték |
| Kalibrálás | O6 |
| Kalibrálás | O7 |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem |
| Kioldás jelzése | akusztikus |
| Kioldás jelzése | tapintásos |
| Méréstechnika | mechanikus |
| Termék fajtája | Nyomatékkulcs |

Szolgáltatások

| | |
|--|-------------|
| DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm | 020020 1000 |
| | 020090 400 |

| | |
|---|-------------|
| Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm | |
| BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET | 020080 SET |
| DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm | 020190 1000 |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“ Maximális nyomaték 60 Nm | 654460 60 |
| Tartalék alkatrész készlet racsnihoz Csatlakozó négyszög 1/4 coll | 657271 1/4 |
| Nyomatékellenőrző készülék nyomatékkulcshoz„SmartCheck“ Maximális nyomaték 10 Nm | 654650 10 |