



## Mérőszalag Vario, pontosság 1, Szalaghossz: 5m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	462090 5
GTIN	4007368112242
Árucikk kategória	46M

### Leírás

#### Kivitel:

Különösen könnyű és kézre álló mérőszalag professzionális felhasználáshoz. Üvegszál erősítésű poliamid ház. **Szalagrögzítéssel és automatikus szalag visszahúzással.** A TRIBOCOMP® speciális anyagból készült teflonos csúszótalp biztosítja a **lágycsúszást** és a kiemelkedően könnyű járást. A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót. A speciális szintelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A **további tükröződésmentesítés** gondoskodik a jó láthatóságról mindenféle fényviszonyok között.

### Műszaki leírás

Ház szélessége	26 mm
Szalaghossz	5 m
Ház hossza	75 mm
Szalagszélesség	16 mm
Ház magassága	70 mm
Szabvány	EG I
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

---

## Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 5 m

026240 5