

ALLURIS

Nyomatékellenőrző és kalibráló készülék, Maximális nyomaték: 5 Nm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 654395 5 |
| GTIN | 4260244681236 |
| Árucikk kategória | 47E |

Leírás**Kivitel:**

Kompakt mérőkészülék **önálló működtetéshez** saját napelemes energiaellátással vagy **kalibráló készülékbe történő beépítéshez** (külön rendelésre).

Előny:

Manuális és motoros nyomaték csavarozók **gyors ellenőrzése** határérték felügyelettel, adatmemóriával és USB csatlakozóval. **Kézi működtetésű csavarozó- és nyomaték szerszámok kalibrálása DIN EN ISO 6789 szerint** (kalibráló készülékkel kombinálva), kalibráló szoftverrel komplett kalibrálási bizonyítvány készítéséhez. Egy kalibrálási bizonyítvány készítésének feltétele, hogy maga a felhasznált vizsgálókészülék is rendelkezzen kalibrálási bizonyítvánnyal, amely tárolva van a készülékben. Egy frissített kalibrálási bizonyítványnak a rendszerbe történő bejegyzése a gyártó által történik.

Felhasználás:

Univerzális készülék kis és közepes nyomatékok méréséhez és a szoftver segítségével szabvány szerinti saját kalibrálási bizonyítványok készítésének lehetőségéhez.

Figyelem:

Ütvecsavarozókhöz nem alkalmas!

DAkkS kalibrálási bizonyítvány lehetséges.

Kalibrálás: Az ár külön kérésre.

Nyomaték mérési pontossága: $\pm 0,5\%$

Felbontás: 0,005 Nm

Méréstartomány: 0,5 - 5 Nm

Kijelző készülék szélessége: 147 mm

Kijelző készülék magassága: 79 mm

Kijelző készülék mélysége: 280 mm

Súly: 5 kg

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Kijelző készülék mélysége | 280 mm |
| Kijelző készülék szélessége | 147 mm |
| Súly | 5 kg |
| Méréstartomány | 0,5 - 5 Nm |
| Kijelző készülék magassága | 79 mm |
| Maximális nyomaték | 5 Nm |
| Hatszög befogó | 5/16, 1/4 és 5/32 coll |
| Négyszög befogó | 3/8 coll |
| Négyszög befogó | 1/4 coll |
| Felbontás | 0,005 Nm |
| Nyomaték mérési pontossága | ± 0,5 % |
| Energiaellátás | napelemes |
| Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Kalibrálás | Az ár külön kérésre. |

Szolgáltatások

Kalibrálás Nyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm

018860 400/2