

## ALLURIS

**Nyomatékellenőrző és kalibráló készülék, Maximális nyomaték: 50 N·m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	654395 50
GTIN	4260244681267
Árucikk kategória	47E

**Leírás****Kivitel:**

Kompakt mérőkészülék **önálló működtetéshez** saját napelemes energiaellátással vagy **kalibráló készülékbe történő beépítéshez** (külön rendelésre).

**Előny:**

Manuális és motoros nyomaték csavarozók **gyors ellenőrzése** határérték felügyelettel, adatmemóriával és USB csatlakozóval. **Kézi működtetésű csavarozó- és nyomaték szerszámok kalibrálása DIN EN ISO 6789 szerint** (kalibráló készülékkel kombinálva), kalibráló szoftverrel komplett kalibrálási bizonyítvány készítéséhez. Egy kalibrálási bizonyítvány készítésének feltétele, hogy maga a felhasznált vizsgálókészülék is rendelkezzen kalibrálási bizonyítvánnyal, amely tárolva van a készülékben. Egy frissített kalibrálási bizonyítványnak a rendszerbe történő bejegyzése a gyártó által történik.

**Felhasználás:**

**Univerzális készülék kis és közepes nyomatékok méréséhez** és a szoftver segítségével szabvány szerinti saját kalibrálási bizonyítványok készítésének lehetőségéhez.

**Figyelem:**

**Ütvecsavarozókhöz nem alkalmas!**

DAkkS kalibrálási bizonyítvány lehetséges.

Kalibrálás: Az ár külön kérésre.

Nyomaték mérési pontossága:  $\pm 0,5\%$

Felbontás: 0,05 N·m

Méréstartomány: 5 - 50 N·m

Kijelző készülék szélessége: 147 mm

Kijelző készülék magassága: 79 mm

Kijelző készülék mélysége: 280 mm

Súly: 5 kg

## Műszaki leírás

Kijelző készülék szélessége	147 mm
Hatszög befogó	5/16, 1/4 és 5/32 coll
Méréstartomány	5 - 50 N·m
Kijelző készülék mélysége	280 mm
Négyszög befogó	3/8 coll
Négyszög befogó	1/4 coll
Maximális nyomaték	50 N·m
Kijelző készülék magassága	79 mm
Súly	5 kg
Felbontás	0,05 N·m
Nyomaték mérési pontossága	± 0,5 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Interfész	USB csatlakozó
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.

## Szolgáltatások

Kalibrálás Nyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm	018860 400/2
DAkKS kalibrálás Nyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm	018840 1000/2