

Garant**Csapos polírozó, 220-as szemcse (barna) finom, Fej Ø×fejhossz: 10X20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	551920 10X20
GTIN	4045197804686
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Csapos polírozó **normál korunddal (A)** rugalmas beágyazással.

A GARANT csapos polírozó kövekre a hosszú élettartam és a finom, egyenletes felület gyors létrehozása jellemző. Kivitelről függően egyenletes finomfényezés érhető el egészen a tükörfényezésig. A GARANT csapos polírozó kövek lehúzó szerszámokkal alakíthatóak.

Felhasználás:

Acél, rozsdamentes- és saválló acél, nagy hőállóságú anyagok, könnyű- és színesfémek finom csiszolásához és polírozásához. A csapos polírozók kenődő anyagoknál sem tömődnek el. Mattra polírozásához vagy, rozsdamentes tartályok stb. pikkelyezéséhez. **A csiszolószemcsék rugalmas beágyazása miatt nagyon finom fényezet érhető el.** Élekhez és érdes felületekhez nem alkalmas.

Műszaki leírás

Fej Ø	10 mm
Ajánlott kerületi sebesség	10 - 15 m/s
Szár Ø	6 mm

Alak leírása	Henger
Szemcsézet	220
Fejhossz	20 mm
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Festék	barna
Termék fajtája	Polírozó csap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		