



Nyomatékkulcs QuickSelect elállítás elleni védelemmel és feltűzhető racsnival, Maximális nyomaték: 130Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657099 130
GTIN	4018754269457
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582 – 657950 sz. alatt.

Mértékegységek: Nm, lbfft.

Előny:

Skála szerint előbeállítható és a levehető beállító fej levételével további elállítás ellen védhető. A kulcs opcionálisan a mellékelt biztosító csavarral és matricával biztosítható manipuláció ellen.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapl méret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapl mérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapl mérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 Nm
Kijelzés	analóg
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Maximális nyomaték	130 Nm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Súly	1128 g
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Nyomatéktartomány	25 - 130 Nm
Nyomatéktartomány	20 - 95 lbfft
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Teljes hossz L	421 mm
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	25 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	379 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	404 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Visszajelzés	kioldó
Kalibrálás	O1

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730Fix
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Négyszög feltűzhető szerszám típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657700 2-3/4
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657600 2-3/4
Négyszög feltűzhető szerszám típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657700 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4HD coll	657600 2-3/4HD
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657600 2-1/2
Feltűzhető racsnikioldóval típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657580 2-1/2

Irányváltós feltűzhető racsnik Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657582 2-1/2
Feltűzhető racsnik Meghajtó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2
Irányváltós feltűzhető racsnikoldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657590 2-1/2
Feltűzhető racsnik Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657630 2-1/2