

HOLEX**Turbómaró Z acél – durva, HM, Típus: C0820****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540740 C0820
GTIN	4045197804792
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Alak leírása	Legömbölyített henger
Fogazás rövid jelölése	Z acél
Teljes hossz	64 mm
Alak	C0820
Fej Ø	8 mm
Szár Ø	6 mm

Fogazás finomsági foka	durva
Fejhossz	19 mm
Sorozat	Z acél fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		