

HOLEX**Turbómaró Z acél – durva, HM, Típus: D0605****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540740 D0605
GTIN	4045197804822
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Fej Ø	6 mm
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z acél
Teljes hossz	50 mm
Alak	D0605
Fogazás finomsági foka	durva
Alak leírása	Gömb
Fejhossz	5 mm
Sorozat	Z acél fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		