

**Turbómaró Z acél – durva, HM, Típus: D0807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540740 D0807
GTIN	4045197804839
Árucikk kategória	52D

**Leírás****Kivitel:**

**Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

**Felhasználás:**

**Acél és acélöntvény** megmunkálásához optimalizálva.

**Műszaki leírás**

Fogazás finomsági foka	durva
Alak leírása	Gömb
Teljes hossz	52 mm
Fej Ø	8 mm
Alak	D0807
Fogazás rövid jelölése	Z acél
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	7 mm
Sorozat	Z acél fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		