

HOLEX**Turbómaró Z acél – durva, HM, Típus: F0618****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540740 F0618
GTIN	4045197804860
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Alak	F0618
Alak leírása	Gömbölyű végű ívelt
Fogazás finomsági foka	durva
Szár Ø	6 mm
Fogazás rövid jelölése	Z acél
Fej Ø	6 mm

Teljes hossz	50 mm
Fejhossz	18 mm
Sorozat	Z acél fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		